


# Aansluitplaat VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

Artikelnummer: 2738672

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	54 mm
Functieaansluiting 32	G1/4
Functieaansluiting 34	G1/4
Pneumatische aansluiting 22	Aansluitplaat G3/8
Pneumatische aansluiting 44	Aansluitplaat G3/8
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	0 bar...16 bar
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Normaal nominaal debiet	2000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Productgewicht	3400 g
Aansluiting stuur lucht 14	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Pneumatische aansluiting 4	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	Aluminium kneedlegering
Materiaal O-ring	NBR
Materiaal schroeven	Staal