

Parallelkit EAMM-U-70-D32-70A-96

Artikelnummer: 2755565

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	70
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	5000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	118 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0.18 Nm
Overdraagbaar draaimoment	7 Nm
Productgewicht	1720 g
Interfacecode actuator	D32B
Interfacecode motor In	70A
Materiaal-informatie	RoHS conform