

# Parallelkit EAMM-U-70-D50-70A-96-S1

Artikelnummer: 2756078

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	70
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	5000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	118 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0.18 Nm
Overdraagbaar draaimoment	7 Nm
Productgewicht	1730 g
Interfacecode actuator	D50B
Interfacecode motor In	70A
Materiaal-informatie	RoHS conform