


Geleidingseenheid EAGF-V2-KF-50-100

Artikelnummer: 2783639

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Slag	100 mm
Omkeerspel	0 µm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Max. kracht Fy	1260 N
Max. kracht Fy statisch	1600 N
Max. kracht Fz	1260 N
Max. kracht Fz statisch	1600 N
Max. moment Mx	65 Nm
Max. moment Mx statisch	83 Nm
Max moment My	70 Nm
Max. moment My statisch	89 Nm
Max. moment Mz	70 Nm
Max. moment Mz statisch	89 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Verplaatste massa	2505 g
Productgewicht	4549 g
Zwaartepunt van de bewogen massa bij 0 mm slag	46 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewogen massa per 10 mm slag	4.3 mm
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal geleidings-element	Veredeld staal
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal jukplaat	Staal