


# 가이드 유니트 EAGF-V2-KF-50-200

Part Number: 2784152

★ 핵심 제품군

전동 실린더 ESBF용.

FESTO



## 자료 시트

| 특징                             | 값                       |
|--------------------------------|-------------------------|
| 사이즈                            | 50                      |
| 행정거리                           | 200 mm                  |
| 역 백래쉬                          | 0 $\mu$ m               |
| 조립 위치                          | 어디든                     |
| 가이드                            | Recirculating 볼 베어링 가이드 |
| 디자인 구조                         | 가이드                     |
| 부식 방지 등급 KBK                   | 0 - 부식 응력 없음            |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B2-L          |
| 주변 온도                          | -20 ... 80 °C           |
| 최대 힘 Fy                        | 1,260 N                 |
| 최대 힘 Fy 정적                     | 1,600 N                 |
| 최대 힘 Fz                        | 1,260 N                 |
| 최대 힘 Fz 정적                     | 1,600 N                 |
| 최대 토크 Mx                       | 65 Nm                   |
| 최대 토크 Mx 정적                    | 83 Nm                   |
| 최대 토크 My                       | 70 Nm                   |
| 최대 토크 My 정적                    | 89 Nm                   |
| 최대 토크 Mz                       | 70 Nm                   |
| 최대 토크 Mz 정적                    | 89 Nm                   |
| 치환력                            | 15 N                    |
| 이송 질량                          | 1,995 g                 |
| 제품 중량                          | 5,039 g                 |
| 행정거리 0 mm일 때 이송 질량의 무게 중심      | 46 mm                   |
| 행정거리 10mm당 이송 질량의 무게 중심 추가 허용치 | 4.3 mm                  |
| 마운팅 형태                         | 내부 (암) 나사산 포함           |
| 재질 사항                          | RoHS 에 승인               |
| 가이드 컴포넌트 소재                    | 열-처리 강철                 |
| 하우징 소재                         | 전조 알루미늄 합금<br>아노다이징     |
| 요크 플레이트 소재                     | 강철                      |