

# Vouwbalgit EADB-V2-50-S401-500

Artikelnummer: 2828843

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø	93 mm
Bouwgrootte	50
Slagbereik	401 mm...500 mm
Zuigerstangverlenging	119 mm
Bouwworm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediabestendigheid	Stof Spanen Oliën Fette Benzine
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Verplaatste massa	305 g
Productgewicht	402 g
Bevestigingstype	Opschuifbaar Met schroefdraadpen
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adaptatiedelen	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal vouwbalg	NBR
Materiaal schroefdraadpenen	Hooggelegeerd roestvast staal