

Aansluitblok MRS-4

Artikelnummer: 2844348

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	4
Max. aantal ventielplaatsen	4
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	2.5 Nm
Max. aanhaalmoment wandmontage	4 Nm
Productgewicht	650 g
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium kneedlegering