


Aansluitplaat NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Artikelnummer: 30427

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedrijfsdruk	0 bar...16 bar
Goedkeuring	UL - Recognized (OL)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Aansluiting stuur lucht 12	1/8 NPTF
Aansluiting stuur lucht 14	1/8 NPTF
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPTF
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPTF
Pneumatische aansluiting 3	1/4 NPTF
Pneumatische aansluiting 4	1/4 NPTF
Pneumatische aansluiting 5	1/4 NPTF