


**연결 케이블**  
**KDI-SB202-BU25**  
 Part Number(&P): 30437

FESTO



**자료 시트**

특징	값
조립 위치	어디든
작동 전압 범위 AC	<= 300 V
주변 온도	-10 ... 80 °C -30 ... 80 °C
제품 중량	210 g
전기 연결	일자형 소켓 / 일자형 소켓 M12x1 / Sub-D 5-핀 / 25-핀
케이블 구조	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
케이블 직경	4.5 ... 6.5 mm
케이블 길이	5 m
마운팅 형태	슬리브 너트 포함 클립
잠금 너트에 대한 재질 정보	황동 니켈 도금
하우징에 대한 재질 정보	PBT
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR
크림프 콘넥터용 재질 정보	구리 합금 금 도금