


# Plug met kabel KMF-1-230AC-2.5

Artikelnummer: 30936

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde   |
|--|--|
| Bevestigingstype                         | Op magneetventiel met centrale schroef M3  |
| Inbouwpositie                            | Willekeurig  |
| Productgewicht                           | 170 g  |
| Elektrische aansluiting                  | Contactdoos  |
| Nominale bedrijfsspanning AC             | 230 V  |
| Aarddraadaansluiting                     | Voorhanden   |
| Kabellengte                              | 2.5 m  |
| Kabeldiameter                            | 6 mm   |
| Kabelmontage                             | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>   |
| Beschermingsklasse                       | IP67<br>conform IEC 60529  |
| Omgevingstemperatuur                     | -20 °C...80 °C   |
| CE-teken (zie conformiteitsverklaring)   | Conform EU-laagspanningsrichtlijn<br>conform EU-RoHS-richtlijn                                     |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK RoHS-voorschriften<br>volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B2-L   |
| Materiaal kabelmantel                    | PVC  |
| Materiaal behuizing                      | PC<br>POM  |
| Materiaal steekcontacten                 | Brons  |