


케이블 포함 플러그 소켓 KME-1-24-2.5-LED

Part Number: 30943

FESTO

조립됨, ME 밸브용.



자료 시트

특징	값
신호 상태 표시	황색 LED
마운팅 형태	M3 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위
조립 위치	어디든
제품 중량	135 g
전기 연결 1	각형 소켓, 정사각형 디자인, 3핀, 타입 C
전기 연결 2	개방단, 2선
공칭 동작 전압 DC	24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
보호 접지 연결	사용 불가
케이블 길이	2.5 m
케이블 특성	작동 전압 연결용
최소 케이블 휨 반경	52 mm
케이블 직경	5.2 mm
케이블 직경 공차	± 0,1 mm
케이블 구조	2x0,75
보호 등급	IP67 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 ... 80 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
케이블 피복 소재	PVC
하우징 소재	TPE-U(PU)
씰 소재	NBR
전기 접점 소재	은 도금 구리 합금