

# T-opsteekschroefkoppeling TCN-M3-PK-3

Artikelnummer: 30983

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	2 mm
Dichtingstype aan de inschroeftap	Afdichtingsring
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.95 bar...10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad M3
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buiten-Ø 4 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	Persgegoten zink Hooggelegeerd roestvast staal