


# Naderingssensor SMPO-1-H-B

Artikelnummer: 31008

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwworm	Blokconstructie
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Meetprincipe	magnetisch
Bedrijfsdruk	2 bar...6 bar
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Omgevingstemperatuur	-15 °C...60 °C
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,2 mm
Inschakeltijd	30 ms
Uitschakeltijd	25 ms
Bevestigingstype	met doorgangsboring Met toebehoren
Ventiel functie	3/2
Pneumatische aansluiting	Steeknippel PK-3
Productgewicht	14 g
Materiaal behuizing	Messing PA POM
Schakelstandindicator	Optisch
Beschermingsklasse	IP65
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L