


Gaffelkop SG-M6

Artikelnummer: 3110

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	M6
Conform norm	DIN 71752 ISO 8140
Schroefdraadaansluiting	Inwendige schroefdraad M6
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper zijn van gebruik uitgesloten. Uitzondering vormen printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...150 °C
Productgewicht	22 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bout	Staal Verzinkt
Materiaal gaffel	Staal verzinkt
Materiaal moer	Staal Verzinkt