

# Slangmantelverbinding MKGV-36-M40

Artikelnummer: 3152613

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	100
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP54
Omgevingstemperatuur	-40 °C...100 °C
Bevestigingstype	met buitendraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal schroefkoppeling	PA