

Koppeling EAMC-67-62-24-25

Artikelnummer: 3187895

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	24 mm
Opnamediameter 2	25 mm
Bouwgrootte	67
Nominale lengte	62 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	4500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	280 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	143 Nm
Productgewicht	435 g
Materiaal-informatie	RoHS conform