


Geleidingseenheid EAGF-P1-KF-25-50

Artikelnummer: 3192943

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25
Slag	50 mm
Omkeerspel	0 µm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. versnelling	25 m/s ²
Max. snelheid	1 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Max. kracht Fy	320 N
Max. kracht Fy statisch	415 N
Max. kracht Fz	320 N
Max. kracht Fz statisch	415 N
Max. moment Mx	15 Nm
Max. moment Mx statisch	19 Nm
Max moment My	10 Nm
Max. moment My statisch	12 Nm
Max. moment Mz	10 Nm
Max. moment Mz statisch	12 Nm
Verplaatsingskracht	4 N
Bewogen massa bij 0 mm slag	300 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1080 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	12 g
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	12 g
Zwaartepunt van de bewogen massa bij 0 mm slag	30 mm
Toeslag zwaartepunt van de bewogen massa per 10 mm slag	4.5 mm
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal geleidingselement	Veredeld staal hardverchroomd
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal jukplaat	Aluminium kneedlegering geanodiseerd