

# Lagerstuk LNZG-32

Artikelnummer: 32959

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Gebaseerd op norm	ISO 15552
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 1% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Omgevingstemperatuur	-40 °C...80 °C
Productgewicht	83 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestiging	Aluminium kneedlegering
Materiaal lager	Kunststof