

# Magneetspoel MSFW-230-50/60-OD

Artikelnummer: 34422

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Min. inschakeltijd	10 ms
Inschakelduur	100%
Vermogensfactor $\cos(\phi)$	0.7
Spoeeigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 9,0 VA, houdvermogen 7,0 VA
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 5 %
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparatuur
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 °C...40 °C
Max. aanhaalmoment contrastekker	0.4 Nm
Productgewicht	55 g
Elektrische aansluiting	3-polig Stekkerpin met aansluitschema volgens Festo-standaard voor MSSD-F
Bevestigingstype	Met kartelmoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Duroplast Koper Staal
Materiaal wikkeling	Koper