


Contrastekker MSSD-F

Artikelnummer: 34431

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M3
Kabeluitgang	Haaks
Aanwijzing bij de kabeluitgang	met 180° roteerbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	17 g
Elektrische aansluiting	3-polig Haakse contactdoos Vierhoekige bouwvorm MSF
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	haaks
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 2	Schroefklem
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...250 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...250 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	16 A
Aarddraadaansluiting	Voorhanden
Kabelschroefkoppeling	Pg9
Kabeldiameter	6 mm...8 mm
Nominale kabeldoorsnede	1.5 mm ²
Beschermingsklasse	IP65
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 °C...90 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	zwart
Materiaal afdichtingen	NBR