


# Pneumatisch ventiel VLX-2-3/8-MS

Artikelnummer: 34433

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                 | Waarde                                      |
|-------------------------|---|
| Constructieve opbouw    | Membraanventiel                             |
| Bedieningswijze         | Pneumatisch                                 |
| Afdichtingsprincipe     | Zacht                                       |
| Inbouwpositie           | Willekeurig                                 |
| Bevestigingstype        | Leidinginbouw                               |
| Aansluiting armatuur    | G3/8  |
| Nominale doorlaat       | 13 mm                                       |
| Ventiefunctie           | 2/2 gesloten monostabiel                    |
| Stroomrichting          | Niet reversibel                             |
| Mediumdruk              | 1 bar...10 bar                              |
| Ontluchtingsfunctie     | Niet smoorbaar                              |
| Terugstelwijze          | Pneumatische veer                           |
| Besturingstype          | Voorgestuurd                                |
| Stuurmedium             | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Medium                  | gefilterde perslucht, filterfijnheid 200 µm |
| Mediumtemperatuur       | -10 °C...80 °C                              |
| Omgevingstemperatuur    | -10 °C...60 °C                              |
| Normaal nominaal debiet | 3800 l/min                                  |
| LABS-conformiteit       | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Materiaal behuizing     | Messing                                     |
| Materiaal schroeven     | Hooggelegeerd roestvast staal               |
| Materiaalnummer schroef | 1.4301                                      |
| Productgewicht          | 470 g                                       |