


가이드 유니트 FENG-100- -KF

Part Number: 34492

FESTO

순환 볼 베어링 가이드 포함, 회전 방지 기능, 가이드의 고정도 실현.



자료 시트

특징	값
사이즈	100
행정거리	10 ... 500 mm
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	가이드
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 ... 80 °C
최대 힘 Fy	2,300 N
최대 힘 Fy 정적	3,120 N
최대 힘 Fz	2,300 N
최대 힘 Fz 정적	3,120 N
최대 토크 Mx	198 Nm
최대 토크 Mx 정적	268 Nm
최대 토크 My	197 Nm
최대 토크 My 정적	267 Nm
최대 토크 Mz	197 Nm
최대 토크 Mz 정적	267 Nm
치환력	40 N
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	77 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	12,990 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	77 g
행정거리 0 mm일 때 이동 질량의 무게 중심	47 mm
행정거리 10mm당 이동 질량의 무게 중심 추가 허용치	3.6 mm
마운팅 형태	내부 (압) 나사산 포함
재질 사항	RoHS 에 승인
가이드 컴포넌트 소재	열-처리 강철
하우징 소재	아노다이징 알루미늄
요크 플레이트 소재	열-처리 강철