

Geleidingseenheid FENG-50-250-KF

Artikelnummer: 34510

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	50
Slag	250 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Max. kracht Fy	1260 N
Max. kracht Fy statisch	1600 N
Max. kracht Fz	1260 N
Max. kracht Fz statisch	1600 N
Max. moment Mx	65 Nm
Max. moment Mx statisch	83 Nm
Max moment My	70 Nm
Max. moment My statisch	89 Nm
Max. moment Mz	70 Nm
Max. moment Mz statisch	89 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Productgewicht	5255 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Veredeld staal
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal jukplaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd