


Schokdemper YSR-20-25-C

Artikelnummer: 34574

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	20
Slag	25 mm
Demping	Zelfinstellend
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd bij ruimtetemperatuur	0.3 s
Retourtijd bij min. omgevingstemperatuur	1 s
Werking	Enkelwerkend Drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Dempingslengte	25 mm
Max. aanslagkracht	3000 N
Max. energie-opname per slag	60 J
Max. energieverbruik per uur	92000 J
Max. restenergie	0.32 J
Retourkracht	10 N
Min. invoerkracht	100 N
Productgewicht	318 g
Massabereik	120 kg
Bevestigingstype	Met contraoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gegalvaniseerd staal
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal