

Afdichtingsring OL-1/2

Artikelnummer: 34637

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	ISO 16030
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Metalen met een gewichtsandaeel van meer dan 1% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	-40 °C...100 °C
Handmatig vastdraaien bij RT	ja
Nominaal aanhaalmoment	23 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	0.68 g
Pneumatische aansluiting	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aanslagen	Aluminium
Materiaal afdichtingen	HNBR