


Gestuurde terugslagklep HGL-3/8-NPT

Artikelnummer: 34879

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Ontgrendelbare terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	3/8 NPT
Pneumatische aansluiting 2	3/8 NPT
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet	0 l/min...900 l/min
Bedrijfsdruk	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar
Stuurdruk MPa	0.12 MPa...1 MPa
Stuurdruk	1.2 bar...10 bar
Stuurdruk psi	17.4 psi...145 psi
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Bedrijfsmedium	Per slucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...80 °C
Materiaal-informatie	RoHS conform