


# Verbindingskabel KMYZ-2-24-5-LED

Artikelnummer: 34998

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Maritieme classificatie	zie certificaat
Schakelpositie-indicator	LED
Bevestigingstype	op magneetventiel met zelftappende schroef
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	90 g
Elektrische aansluiting	2-polig / 2-aderig Contactdoos haaks / kabel Vierkant ontwerp / open einde
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	1 A
Aarddraadaansluiting	Niet aanwezig
Kabellengte	5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Kabeldiameter	3.4 mm
Kabelmontage	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...50 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Materiaal behuizing	PA
Materiaal steekcontacten	Brons