


# 솔레노이드 코일 VACC-S18-120-K4-1UF-EX4ME

Part Number: 3535840

FESTO

아마추어 시스템 F10용, 미터식 케이블 커넥터, 24V DC 및 AC, 캡슐, 안전성 강화.



## 자료 시트

특징	값
액츄에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
스위칭 상태 표시기	아니오
내부 퓨즈	퓨즈 보호
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	H
특성 코일 자료	24 V AC: 50/60 Hz, 전원: 12 VA 24 V DC: 12 W
허용 가능 전압 파동	-15 % / +10 %
ATEX 카테고리 가스	II 2G
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex e mb II T4
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex tD A21 IP65 T130°C
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
방폭 주변 온도	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
인증서 발행 부서	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
보호 등급	IP65
제품 중량	580 g
전기 연결	터미널 박스, 전체 케이블 나사산 M20x1.5
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
솔레노이드 코일 소재	PA 강철