

Magneetspoel VACC-S18-70-K5-1-U2D

Artikelnummer: 3546816

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100%
Isolatiestofklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V DC: 7,0 W
Toegestane spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-goedkeuring buiten de EU	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Explosiebescherming	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ex-omgevingstemperatuur	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP65
Productgewicht	1700 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, kabelinvoerdraad NPT1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Aluminium kneedlegering Grijs gietijzer