


솔레노이드 코일 VACC-S18-70-K5-7-U2D

Part Number: 3546876

FESTO

아마추어 시스템 F10용, NPT 케이블 커넥터, 48V AC 및 DC,
내압방폭구조.



자료 시트

특징	값
액추에이터 형태	전기적
조립 위치	어디든
스위칭 상태 표시기	아니오
정격 사용 시간	100 %
절연 등급	H
특성 코일 자료	48 V DC: 7 W
허용 가능 전압 파동	-15 % / +10 %
EU 국가외 폭발 방지 인증	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
방폭 주변 온도	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP65
제품 중량	1,700 g
전기 연결	터미널 박스, 케이블 입구 나사산 NPT1/2
재질 사항	RoHS 에 승인
솔레노이드 코일 소재	전조 알루미늄 합금 회색 철