


# 솔레노이드 코일 VACC-S18-70-K5-3-U2D

Part Number: 3546949

FESTO

아마추어 시스템 F10용, NPT 케이블 커넥터, 230V DC, 내압방폭구조.



## 자료 시트

| 특징                                    | 값  |
|---------------------------------------|--|
| 액추에이터 형태                              | 전기적  |
| 조립 위치                                 | 어디든  |
| 스위칭 상태 표시기                            | 아니오  |
| 정격 사용 시간                              | 100 %  |
| 절연 등급                                 | H  |
| 특성 코일 자료                              | 220 V DC: 7 W                                |
| 허용 가능 전압 파동                           | -15 % / +10 %                                |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조 ) | EU 저전압 가이드라인에 대응                             |
| EU 국가외 폭발 방지 인증                       | Class I, Div. 2 (CA)<br>Class I, Div. 2 (US) |
| 방폭 주변 온도                              | T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C               |
| 부식 방지 등급 KBK                          | 4 - 부식 응력 수준 매우 높음                           |
| PWIS conformity                       | VDMA24364 zone III                           |
| 보호 등급                                 | IP65   |
| 제품 중량                                 | 1,700 g                                      |
| 전기 연결                                 | 터미널 박스, 케이블 입구 나사산 NPT1/2                    |
| 재질 사항                                 | RoHS 에 승인                                    |
| 솔레노이드 코일 소재                           | 전조 알루미늄 합금<br>회색 철                           |