

절약형 에어건 LSP-1/4-D

Part Number: 35528

FESTO

다이캐스트 금속 디자인.



자료 시트

특징	값
배기 기능	공기 분사 조절 가능
작동 압력	0 ... 10 bar
대기로의 유량	120 l/min
표준 공칭 유량	120 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
음향 압력 레벨	90 dB(A)
주변 온도	-10 ... 50 °C
제품 중량	240 g
공압 연결구	암 나사산 G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	전조 알루미늄 합금