

# Lichtgevende afdichting MV-LD-12-24DC

Artikelnummer: 35558

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Schakelpositie-indicator	LED
Bevestigingstype	Op magneetventiel met centrale schroef M3
Productgewicht	1.6 g
Elektrische aansluiting	Vorm B conform DIN EN 175301-803 vierhoekige constructie MSV
Bereik voor bedrijfsspanning DC	12 V...24 V
Aarddraadaansluiting	Voorhanden
Nominaal vermogen oplichtende afdichting	0.05 W
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-25 °C...85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	TPE-U(PU)
Kleur	Transparant