


서브-베이스
VABS-S7-RB-B-G14-V14-A
 Part Number: 3580505

FESTO



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
파일럿 공압 공급	외부 내부
작동 압력 MPa	0 ... 1 MPa
작동 압력	0 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-]
부식 방지 등급 KBK	4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보호 등급	IP65
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 공압 포트 12	G1/4
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	플랜지 1/4 NAMUR 포트 패턴
공압 연결구, 포트 3	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 (Ematal 코팅)
씰 소재	NBR