


바브 L 피팅 LCNH-M5-PK-3

Part Number: 35983

FESTO

회전, 확장 하우징 부, 플라스틱 배관 PAN, PUN, PP, PU, PR 용,
씰링 링.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	2 mm
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰링 링
작동 압력 전체 온도 범위	-0.95 ... 10 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7::-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
공압 연결구, 포트 1	수 나사산 M5
공압 연결구, 포트 2	외경 4mm 튜브용
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	강철 아연 다이캐스트