



스텝 작동 밸브 V-3-M5

Part Number: 3626

FESTO

초기상태 닫힘.

이 Type은 진공에 적합 (진공 연결은 포트 1).



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|----------------------------------|
| 밸브 기능 | 3/2 닫힘, 단동 솔레노이드 |
| 액추에이터 형태 | 기계적 |
| 표준 공칭 유량 | 80 l/min |
| 작동 압력 | -0.95 ... 8 bar |
| 디자인 구조 | 포펫 시트 |
| 공칭 사이즈 | 2 mm |
| 파일럿 형태 | 직접 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 프로세스 밸브 액추에이터 | 23 N |
| 제품 중량 | 25 g |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | M5 |
| 공압 연결구, 포트 2 | M5 |
| 씰 소재 | NBR |
| 하우징 소재 | 아연 다이캐스트 |