


# Balgcilinder EB-145-60

Artikelnummer: 36486

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	145
Vereiste inbouw- $\emptyset$	160 mm
Slag	60 mm
Max. hoogte, uitgeschoven	110 mm
Max. kantelhoek	20 deg
Max. verplaatsing	10 mm
Min. inbouwhoogte	50 mm
Werking	Enkelwerkend
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...70 °C
Retourkracht	120 N
Productgewicht	900 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal balg	NR/BR
Materiaal behuizing	Staal Verzinkt