

# Balgcilinder EB-250-185

Artikelnummer: 36493

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	250
Vereiste inbouw- $\emptyset$	265 mm
Slag	185 mm
Max. hoogte, uitgeschoven	275 mm
Max. kantelhoek	25 deg
Max. verplaatsing	20 mm
Min. inbouwhoogte	75 mm
Werking	Enkelwerkend
Bedrijfsdruk	0 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-40 °C...70 °C
Retourkracht	200 N
Productgewicht	3000 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G3/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal balg	NR/BR
Materiaal behuizing	Staal Verzinkt