

Positie-indicator SASF-S2-B-F-A56

Artikelnummer: 4077125

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Instelbereik zwenkhoek	0 deg...90 deg
Afmetingen B x L x H	Ø 115 x 62
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherpptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Schokbestendigheid	Schoktest met scherpptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25 °C...70 °C
Productgewicht	140 g
Bevestigingstype	Conform VDI/VDE 3845
Kleur behuizing	zwart
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afstandselement	PA
Materiaal behuizing	PA PP Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal