


Quick 커플링 소켓 KD5-1/2-I

Part Number: 4088
단종 예정 제품

FESTO

자체-차단

단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
공칭 사이즈	13 mm
작동 압력 전체 온도 범위	0 ... 12 bar
표준 공칭 유량	1,872 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
주변 온도	-10 ... 60 °C
공칭 조임 토크	32.5 Nm
공칭 조임 토크의 공차	± 20 %
제품 중량	413 g
공압 연결구, 포트 1	암 나사산 G1/2