


Drukindicator OH-22-RT

Artikelnummer: 4131

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	1.4 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C...45 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...45 °C
Productgewicht	25 g
Bevestigingstype	Schakelpaneelinbouw in Ø22,5
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform