

플라스틱 배관 PP-6-NT

Part Number(&P): 4191

FESTO

CK, CN 콘넥터용, 고압력 및 고온에 적합, 폴리아미드 (식품 산업용으로 허가되지 않음).
단종 예정, 2011년까지만 가능.



자료 시트

특징	값
외부 직경	8 mm
유량에 사용하는 굽힘 반경	43 mm
내부 직경	5.9 mm
최소 휨 반경	22 mm
온도에 따른 작동압력	-0.95 ... 15 bar
작동 매체	필터처리 압축공기 진공
주변 온도	-30 ... 80 °C
인증	Germanischer Lloyd TÜV
길이에 따른 제품 중량	0.0238 kg/m
색상	투명
지주 경도	D 55 +/-3
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
튜브에 대한 재질 정보	TPE-A