



공압 밸브 VL/O-3-PK-3

Part Number: 4233

FESTO

연결구 선택에 따라, 초기상태 열림 또는 초기상태 닫힘 기능.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열림, 단동 솔레노이드
표준 공칭 유량	100 l/min
작동 압력	0 ... 8 bar
디자인 구조	포펫 시트
공칭 사이즈	2.5 mm
Off 스위칭 시간	50 ms
On 스위칭 시간	12 ms
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
파일럿 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	110 g
마운팅 형태	서브-베이스 상 마운팅 프레임 위 관통 홀 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	PK-3
공압 연결구, 포트 4	PK-3
공압 연결구, 포트 5	PK-3
연결 플레이트 소재	황동 PPS-강화
씰 소재	NBR
하우징 소재	플라스틱 아연 다이캐스트