



Magneetventiel JMFH-5-PK-3

Artikelnummer: 4447

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	5/2 bistabiel
Normaal nominaal debiet	105 l/min
Pneumatische werkaansluiting	PK-3
Bedrijfsdruk	2 bar...8 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Nominale doorlaat	2.5 mm
Afdichtingsprincipe	Zacht
Schakeltijd op	13 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	0 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...40 °C
Productgewicht	380 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Op aansluitplaat op montageframe met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	PK-3
Pneumatische aansluiting 2	PK-3
Pneumatische aansluiting 3	PK-3
Pneumatische aansluiting 4	PK-3
Pneumatische aansluiting 5	PK-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Aluminium Geanodiseerd
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Aluminium Geanodiseerd