


Ventiel VOFC-L-M52-M-FG14-F19A

Artikelnummer: 4514924

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Ventiefunctie | 5/2 monostabiel |
| Bedieningswijze | Elektrisch |
| Bouwbreedte | 40 mm |
| Normaal nominaal debiet | 1030 l/min |
| Pneumatische werkaansluiting | Aansluitplaat G1/4 |
| Bedrijfsdruk | 0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar |
| Constructieve opbouw | Zuiger-schuif |
| Terugstelwijze | mechanische veer |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Nominale doorlaat | 6 mm |
| Afdichtingsprincipe | Zacht |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Handbediening | geen |
| Besturingstype | Voorgestuurd |
| Stuurlichttoevoer | intern |
| Stroomrichting | Niet reversibel |
| Debiet Kv ventilatie | 1.08 m ³ /h |
| Debiet Kv ontluchting | 1.08 m ³ /h |
| Normaal nominaal debiet 2-3 | 978 l/min |
| Schakeltijd uit | 22 ms |
| Schakeltijd aan | 26 ms |
| Explosiebescherming | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:2:2] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Mediumtemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Productgewicht | 520 g |

| Functie | Waarde |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | Flens 1/4 NAMUR aansluitschema |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 4 | Flens 1/4 NAMUR aansluitschema |
| Pneumatische aansluiting 5 | G1/4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | Aluminium ematalcoating |