



일방향 유량 조절 밸브 GRF-PK-3

Part Number: 4565

FESTO

배관 ND 3 용 서브-베이스 2n 및 바브 피팅.



자료 시트

특징	값
밸브 기능	일방향 유량 조절 기능
공압 연결구, 포트 1	PK-3
공압 연결구, 포트 2	PK-3
조절 부품	널링 볼트
마운팅 형태	관통 홀 포함
정방향 표준 공칭 유량	45 l/min
조절 방향 표준 공칭 유량	45 l/min
작동 압력	0.5 ... 8 bar
주변 온도	-10 ... 60 °C
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
조립 위치	어디든
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	95 g
조정 나사 소재	황동