


Axiaalkit EAMM-A-V25-42A

Artikelnummer: 4582608

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	40 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	10000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	0.19 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	0.5 Nm
Productgewicht	83 g
Interfacecode actuator	V25
Interfacecode motor In	42A
Materiaal-informatie	RoHS conform