

Kogelkraan VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15

Artikelnummer: 4745219

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan met manuele hefboom
Bedieningswijze	Mechanisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	1 NPT

Functie	Waarde
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Binnen-Ø	25 mm
Nominale doorlaat DN	25
Ventiefunctie	2/2
Stroomrichting	Reversibel
Nominale druk armatuur PN	63
Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN	11 Nm
Gebaseerd op norm	ASME B1.20.1
Medium	Damp Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:::] Inerte gassen Water Neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 °C...200 °C
Debiet Kv	94 m³/h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	gegoten roestvast staal
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal zittingsafdichting	PTFE
Materiaal afdichtingen	PTFE
Materiaal kogel	Gegoten roestvast staal
Materiaalnummer kogel	1.4408
Materiaal as	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaalnummer as	1.4401
Productgewicht	800 g
Goedkeuring	CRN
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting