

Parallelkit EAMM-U-30-V20-28A-44

Artikelnummer: 4767125

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	30
Middenafstand	44 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	3000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Massatraagheidsmoment	2.11 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0.015 Nm
Overdraagbaar draaimoment	0.05 Nm
Productgewicht	97 g
Interfacecode actuator	V20
Interfacecode motor In	28A
Materiaal-informatie	RoHS conform