

Kogelkraan VZBD-1/2-W3-16-T-2-F0304-V14V14

Artikelnummer: 4783595

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------|---------------------------|
| Constructieve opbouw | 2-weg kogelkraan |
| Bedieningswijze | Mechanisch |
| Afdichtingsprincipe | Zacht |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Bevestigingstype | Leidinginbouw |
| Aansluiting armatuur | Laseinde conform ISO 1127 |

| Functie | Waarde |
|---|--|
| Schakelpositie-indicator | Sleufrichting = debietrichting |
| Flensgatenpatroon | F0304 |
| Binnen-Ø | 18.1 mm |
| Nominale doorlaat DN | 15 |
| Ventiel functie | 2/2 |
| Stroomrichting | Reversibel |
| Nominale druk armatuur PN | 16 |
| Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN | 7 Nm |
| Gebaseerd op norm | ISO 1127 ISO 5211 |
| Medium | Damp Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water Neutrale vloeistoffen |
| Mediumtemperatuur | -20 °C...200 °C |
| Debiet Kv | 46 m ³ /h |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Materiaal behuizing | gegoten roestvast staal |
| Materiaalnummer behuizing | 1.4409 |
| Materiaal zittingsafdichting | PTFE, gemodificeerd |
| Materiaal afdichtingen | FPM PTFE |
| Materiaal kogel | Gegoten roestvast staal |
| Materiaalnummer kogel | 1.4409 |
| Materiaal as | hooggelegeerd staal roestvast |
| Materiaalnummer as | 1.4401 |
| Productgewicht | 730 g |
| Goedkeuring | 3-A Sanitary CRN |
| Explosiebescherming | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 4 - bijzonder sterke corrosiebelasting |